



## Коробка розеточная КРА-12D-12R

Код по каталогу: TTS-13-25-611

### Технический паспорт и инструкция по эксплуатации



#### 1. Назначение

Коробка розеточная из фирменного алюминиевого профиля со стальными элементами КРА-12D-12R (далее Устройство) предназначена для подключения электрических приборов (световых, звуковых и др.) во всех типах театрально-зрелищных предприятий (театрах, концертных залах, дворцах и домах культуры, дискотеках и т.д.), а также в помещениях с повышенными требованиями к противопожарной безопасности. Эксплуатировать только внутри помещений.

#### 2. Технические характеристики

|   |                                     |                                                                                                                                                                                       |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Количество и тип розеток / разъемов | 12 розеток Schuko PCE 1050-0bs (Австрия), 16 А, пылевлагозащищенные с крышкой и заземляющим контактом                                                                                 |
| 2 | Материал корпуса                    | алюминиевый профиль со стальными элементами.                                                                                                                                          |
| 3 | Вводные отверстия                   | Два вводных отверстия диаметром 37 мм, для вваривания стальных труб или установки кабельного ввода PG29 (по заказу коробка может быть выполнена с одним отверстием или без отверстий) |
| 4 | Окраска                             | полиэфирная порошковая краска матовая, черного цвета                                                                                                                                  |
| 5 | Габариты, мм                        | 381x152x78                                                                                                                                                                            |
| 6 | Масса, кг                           | 1,60                                                                                                                                                                                  |

#### 3. Комплект поставки

- Устройство - 1 шт.
- Паспорт и инструкция по эксплуатации - 1 шт.

#### 4. Инструкция по эксплуатации

- Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией, осмотрите все элементы и детали Устройства, проверьте надежность электрических соединений, заземление, и проведите визуальный осмотр электроприборов.
- К монтажу и обслуживанию Устройства допускается только обученный и аттестованный персонал.
- Подключение Устройства следует производить проводом сечением не менее 2,5 мм.кв.

#### 5. Правила по безопасной эксплуатации

- Для обеспечения безопасной и безотказной работы Устройства необходимо регулярно проверять и по мере необходимости подтягивать крепления, винтовые электрические соединения, и т.д.; своевременно устранять возникшие неисправности и заменять вышедшие из строя детали.
- Корпус Устройства должен быть надежно заземлен.
- Электрические соединения должны быть выполнены в соответствии с действующими требованиями ПУЭ и ПТБ.
- Не допускайте попадания влаги и грязи на элементы Устройства.
- При проведении электромонтажных работ соблюдать требования ПУЭ и ПТБ.
- Запрещается:*

- допускать к работе с Устройством не обученных и не прошедших тренировку лиц.
- производить ремонт, замену деталей и другие работы при включенном электропитании.
- пользоваться Устройством с поврежденными элементами или с нарушенной электрической изоляцией входящих кабелей и проводов.
- эксплуатировать Устройство с открытой крышкой.

#### 6. Правила хранения и транспортировки

1. Устройство хранить в сухих вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 25°C.
2. В помещении не должно быть пыли, а также паров и газов, вызывающих коррозию.
3. Устройство можно транспортировать любым видом транспорта при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков.
4. При перевозке Устройство должно находиться в упаковке, обеспечивающей его сохранность.

#### 7. Свидетельство о приемке и гарантийные обязательства

Устройство проверено фирмой-изготовителем и признано годным к эксплуатации.

Устройство изготовлено в соответствии с ТУ 9683-004-92685945-2014 «Коробки клеммные, розеточные и дистрибьюторы питания», серийный выпуск.

Сертификат соответствия № ТС RUC-RU.AB24.B.03996, серия RU № 0433214.

Срок службы розеточной коробки 10 лет.

Срок гарантии составляет 3 года от даты продажи Устройства.

Указанные ресурсы, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Настоящая гарантия прерывается:

- при использовании прибора не по назначению или не в соответствии с настоящим руководством;
- при превышении допустимых параметров питания;
- при наличии механических повреждений, следов попадания влаги, пыли или посторонних предметов в прибор.
- К гарантийным случаям не относятся:
- ослабление винтовых электросоединений;
- перегорание предохранителей;
- перегорание ламп индикации;
- аналогичные эксплуатационные ситуации.

Для проведения гарантийного ремонта прибора Покупатель должен доставить неисправный прибор и копию накладной с подробным описанием неисправности по адресу: 108828, г. Москва, Краснопахорское п., д. Красная Пахра, дом 1.

В случае, если экспертизой будет установлено, что неисправность произошла по вине Покупателя, ремонт прибора производится за счёт Покупателя.

**Покупатель обязан провести максимально подробную диагностику выявленной неисправности и предоставить эту информацию изготовителю.**

#### 8. Адрес и телефон производителя:

ООО «Театральные Технологические Системы»

108828, Москва, Краснопахорское поселение, деревня Красная Пахра, д.1.

т/ф (495) 730-83-45, 730-83-46

E-mail: info@ttsy.ru

www.ttsy.ru

Дата изготовления \_\_\_\_\_  
(месяц) (год)

Главный специалист \_\_\_\_\_

#### 9. Чертеж устройства

